

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
DAT	16/03/10	DAT	TEC_008_10	0

MELHORIA NO AJUSTE DE RECEPÇÃO DE VÍDEO EM RF E AV DOS TELEVISORES LCD LC3245W/LC4245W

A Rede Autorizada:

Com o objetivo de melhorar a recepção de vídeo em RF e AV dos Televisores LCD LC3245W e LC4245W, caso seja observado partes brancas da imagem saturando ou baixa relação de contraste. O seguinte procedimento de ajustes deve ser realizado:

- 1- Entre no modo de serviço: No controle remoto aperte a tecla MENU, depois pressione 5 vezes a tecla Chanel Return (CH RTN).
- 2- Escolha Color Temp
- 3- Faça o ajuste do R Gain, G Gain, B Gain, R OFF, G OFF e B OFF, conforme os dados da tabela abaixo.
- 4- Escolha a função "Picture", e finalize os ajustes conforme tabela abaixo.

MELHORIA DOS AJUSTES DOS TELEVISORES LC3245W E LC4245W					
TEMPERATURA DE COR	FRIO				Nota.
ENDEREÇOS	TELEVISORES				
	LC3245W		LC4245W		
	ANTES DO AJUSTE	DEPOIS DO AJUSTE	ANTES DO AJUSTE	DEPOIS DO AJUSTE	
R GAIN	107	114	110	100	
G GAIN	115	117	118	109	
B GAIN	125	119	125	111	
R OOF	31	28	31	36	
G OFF	33	34	31	35	
B OFF	33	34	33	32	
TV	148	141	148	141	
AV	146	146	140	140	
SV	146	146	143	143	
YPbPr 1080i	0	0	5	5	
YPbPr 720p	0	0	5	5	
HDMI 1080i	241	241	250	250	
HDMI 720p	241	241	250	250	

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
DAT	11/03/10	DAT	TEC_008_10	0

MELHORIA DOS AJUSTES DOS TELEVISORES LC3245W E LC4245W					
MODO DE IMAGEM :	ESPORTE PARA TV E AV				
	Antes do Ajuste	Depois do Ajuste	Antes do Ajuste	Depois do Ajuste	
Contrast	100	100	100	100	
Brightness	50	40	50	40	
Color	50	50	50	50	
Sharpness	50	30	50	30	
Backlight	100	100	100	100	
Contrast					
	L	60	60	50	50
	H	170	170	140	140
Brightness					
	L	60	60	50	50
	H	170	170	150	150
Backlight					
	L	0	0	0	0
	L	85	85	85	85
	H	170	170	170	170
	H	255	255	255	255
SRHStart		133	133	133	133
SRVStart		6	6	6	6
Hoverscan		50	50	50	50
Voverscan		30	30	30	30
COORDENADAS					
COORDENADAS DE COR	Pontos de Medição	TELEVISORES			
		LC3245W		LC4245W	
		ANTES DO AJUSTE	DEPOIS DO AJUSTE	ANTES DO AJUSTE	DEPOIS DO AJUSTE
x	L	0,2622	0,273	0,26	0,2695
	H	0,2683	0,2729	0,2987	0,2725
y	L	0,2688	0,2851	0,269	0,2921
	H	0,2778	0,2862	2750	0,2889
u'	L	0,1832	0,1855	0,1828	0,1809
	H	0,185	0,1853	0,1849	0,1839
v'	L	42,45	0,4368	0,4239	0,4405
	H	0,431	0,4374	0,4293	0,4391
Temp (K°)	L	14900	11100	15400	11000
	H	12700	11100	13200	11000
Pontos de medição do brilho. Medições em cd/m ²	L	21	21	25	25
	H	256	256	248	248